

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Velikost držala	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Velikost ploščice	7 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
ISO-oznaka držala	SVLCR/L 0808D07
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 200 cNm

659957 200