

**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Velikost držala	12 mm
ISO-oznaka držala	SVLCR/L 1212F07
Celotna dolžina L	80 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	18 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200