

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/07mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261307 12/07 |
| GTIN | 4045197948366 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Dolžina glave L ₁ | 18 mm |
| ISO-oznaka držala | SVLCR/L 1212F07 |
| Velikost ploščice | 7 mm |
| Velikost držala | 12 mm |
| Celotna dolžina L | 80 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 |
| Funkcijska širina L ₄ | 16 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200