

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
ISO-oznaka držala	SVVCN 1212M07
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	18 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	6 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Velikost držala	12 mm
Velikost ploščice	7 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 200 cNm

659957 200