

**Garant****CNMM 120416, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Razred artikla	21G

## Opis

CNMM 120416 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SR  
Globina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Podajanje  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

## Tehnični opis

Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	2 - 10 mm
Podajanje $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SR
Zvrst	HB7035-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje