

Garant**CNMM 120416, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250455 HB7020 |
| GTIN | 4045197948410 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMM 120416 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SR
Globina reza a_p : 2 - 10 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 300 m/min |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 1,6 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| Lomilec odrezkov | SR |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Podajanje f | 0,4 - 1,2 mm/v |
| Zvrst | HB7020 |
| Globina reza a _p | 2 - 10 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMM 120416 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |