

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Velikost držala	8 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
ISO-oznaka držala	SVVCN 0808K07
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	4 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	15 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 200 cNm

659957 200