


Garant**SCMT 120408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7020 Radij rezila: 0,8 mm
Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje