


**Garant**
**SCMT 120404, Zvrst: HB7020**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 120404 HB7020 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SS

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7020
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje