

Garant**SCMT 120408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7010-1 Radij rezila: 0,8 mm
Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje