


**Garant****SCMT 120404, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 120404 HB7035-1 Radij rezila: 0,4 mm  
Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7035-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje