

Garant**SCMT 120404, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7010-1 Radij rezila: 0,4 mm
Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje