

Garant**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	WSS
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje