

**Garant****CNMG 120412 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	WSS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7020
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje