

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Zvrst	HB7020
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,3 - 0,45 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	WSM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje