

Garant**CCMT 09T302 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	WSS
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje