

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	WSM
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje