


Garant**CCMT 120404 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	WSM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje