

**Garant****DNMG 150404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150404 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
Lomilec odrezkov: SS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 500 m/min

## Tehnični opis

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7010-1

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	SS
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje