

Garant**DNMG 150404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150404 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7020
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje