


Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Zvrst	HB7020
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje