

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	SS
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Prevleka	prevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje