

Garant**DNMG 150404, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150404 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min

Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje