

Garant**Jekleni meter, nerjaven, Dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 461770 300 |
| GTIN | 4045197949059 |
| Razred artikla | 41H |

Opis**Izvedba:**

Iz **nerjavnega** vzmetnega tračnega jekla. Zelo precizna in čista slika delitve na gladki površini. Največja natančnost in ostra čitljivost skale. Zgornji rob s ½-milimetrsko delitvijo. Spodnji rob z 1-milimetrsko delitvijo.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------------------|
| Širina preseka | 13 mm |
| Debelina preseka | 0,5 mm |
| Kalibriranje | F8 |
| Dolžina | 300 mm |
| Standard | EG I |
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| Vrsta izdelka | Ravnila |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje jeklenega metra maksimalna dolžina 500 mm | 026200 500 |
|--|------------|