


Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Prevleka	prevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje