

BMI[®]**Tračni meter Vario, točnost 1, Dolžina traku: 10m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462090 10
GTIN	4007368114918
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP[®] s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

Tehnični opis

Dolžina ohišja	76 mm
Višina ohišja	75 mm
Širina ohišja	32 mm
Širina traku	19 mm
Standard	EG I
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m

026240 10