

Garant
DNMG 150408, Zvrst: HB7010-1


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250868 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197949172 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
 Lomilec odrezkov: SG
 Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Glavna uporaba | P |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 375 m/min |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Podajanje f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Zvrst | HB7010-1 |
| Lomilec odrezkov | SG |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rezalni material | HM |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Globina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Prevleka | prevlečeni |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150408 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |