

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7010-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje