

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje