

**Garant****DNMG 150404, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150404 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje