

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Globina reza a _p	1,5 - 6 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje