

Garant**DNMG 150412, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7020
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje