

Garant**DNMG 150412, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SG

Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje