

Garant**DNMG 150412, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SG
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje