

Garant**Tračni meter, Dolžina: 2m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	461900 2
GTIN	4045197949257
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku.

Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z **dvokomponentno prevleko Haptoprene**.

Drсни ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek.

Inovativni blažilnik iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje.

Vstavljen aluminijasti profil na spodnji strani za natančno postavitev.

Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

mm-delitev

Tehnični opis

Višina ohišja	59 mm
Dolžina traku	2 m
Širina traku	13 mm
Dolžina ohišja	62 mm

Širina ohišja	26 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 2 m	026240 2
---	----------