

**Garant****Tračni metri v mm/colah, Dolžina: 5m**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	461910 5
GTIN	4045197949301
Razred artikla	41H

## Opis

### Izvedba:

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku.

Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z **dvokomponentno prevleko Haptoprene**.

Drсни ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek.

**Inovativni blažilnik** iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje.

**Vstavljen aluminijasti profil** na spodnji strani za natančno postavitev.

Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

mm-/colska delitev

## Tehnični opis

Širina traku	16 mm
Dolžina ohišja	70 mm
Dolžina traku	5 m
Širina ohišja	30 mm

Višina ohišja	69 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5
---	----------