

**Garant****Tračni metri v mm/colah, Dolžina: 2m**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	461910 2
GTIN	4045197949288
Razred artikla	41H

## Opis

### Izvedba:

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku.

Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z

**dvokomponentno prevleko Haptoprene.**

Drсни ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek.

**Inovativni blažilnik** iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje.

**Vstavljen aluminijasti profil** na spodnji strani za natančno postavitvev.

Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

mm-/colska delitev

## Tehnični opis

Širina traku	13 mm
Dolžina traku	2 m
Dolžina ohišja	62 mm
Višina ohišja	59 mm
Širina ohišja	26 mm

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 2 m	026240 2
---	----------