

**Garant****Vpenjalni čepi za pozicioniranje, Ø d1 × dolžina l1: 16X25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Razred artikla	31E

## Opis

### Prednosti:

- Zaradi napete vzmeti ne prihaja do preobremenitve notranje mehanike, zato ni obrabe.
- Blažijo vibracije in nihanja.
- Samodržne, nobenega nenamernega sproščanja pri vibracijah.
- Visoka natančnost ponovitve  $\pm 0,03$  mm.
- Ploščata izvedba.
- Preprosto upravljanje.

### Uporaba:

Za hitro vpenjanje, fiksiranje, prestavljanje, menjavo in varovanje obdelovancev, plošč, priprav itd.

### Material:

Poboljšano jeklo, brunirano.

## Tehnični opis

Držalna sila	5 kN
Dolžina l <sub>2</sub>	13,6 mm

Dolžina $l_3$	10 mm
Zev ključa $_2$	6 mm
Zev ključa $_1$	30 mm
za vpenjalne plošče $\pm 0,05$	20 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni čep