

Garant**Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412680 150
GTIN	4045197949349
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. S prednastavitvijo mer. **Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene za dober oprijem.** Merilne površine so zelo fino lepane.

Prednosti:

- **Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene za dober oprijem.**
- **Dolga življenjska doba baterije.**
- **Velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.**
- **Nov, sodoben dizajn.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
-------------	---------

Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Število vključenih baterij	1
Standard	ISO 13385
Kalibriranje	A1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Vmesnik za tipkovnico USB Tip G2	498963 G2
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2

Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B
Pokrov za pomično merilo Tip D	412237 D