

**Garant****Digitalno globinsko pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418682 300
GTIN	4045197949745
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

**Zelo velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s števkami velikosti 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem**. Merilne površine so zelo fino lepane. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem Ø 1,5 mm, dolžina 5 mm. Prednastavitev mer.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni mostiček dolžine 320 mm art. 418689, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630. Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

**Tehnični opis**

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno območje	0 - 300 mm

Število vključenih baterij	1
Dolžina mostička	100 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Presek merilne letve	16×3,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm/cole
Funkcija prednastavitve	da
Avtomatski izklop	da
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranjepomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

## Pribor

Vmesnik za tipkovnicoUSB Tip G2	498963 G2
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032

Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 180 mm	418744 180
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 260 mm	418744 260
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 320 mm	418744 320
Merilni nastavek za merjenje razdalje Ø 4 mm	418630
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B
Pokrov za pomično merilo Tip D	412237 D
Vijak za držalo za merilnik globine	412236