

Garant**Digitalno pomično merilo IP54 z okroglim merilnikom globine in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412682 150
GTIN	4045197949370
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. S prednastavitvijo mer. **Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene za dober oprijem.** Merilne površine so zelo fino lepane.

Prednosti:

- **Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene za dober oprijem.**
- **Dolga življenjska doba baterije.**
- **Velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.**
- **Nov, sodoben dizajn.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,0005 col
Standard	ISO 13385
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Preklop odčitavanja	mm/cole
Merilno območje	0 - 150 mm
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	40 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Vmesnik za tipkovnicoUSB Tip G2	498963 G2
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Pokrov za pomično merilo Tip D	412237 D
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B