

**Garant****Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412690 150
GTIN	4045197949387
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.

Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah – tudi s podatkovnim kablom. Merilne površine so zelo fino lepane. Prednastavitev mer.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

**Rezervni del:**

Kapica podatkovnega izhoda art. 412237 vel. D, držalo za baterijo art. 412237 vel. B.

**Tehnični opis**

Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm

Preklop odčitavanja	mm/cole
Dolžina konic	40 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Z globinskim omejevalnikom	da
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Standard	ISO 13385
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vmesnik za tipkovnico USB Tip G2	498963 G2
Vijak za držalo za merilnik globine	412236

Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B
Pokrov za pomično merilo Tip D	412237 D
Tip SPRING	412240 SPRING