



## Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, neprevlečeni, Ø DC h8: 6,6 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	113005 6,6
GTIN	4045197952356
Razred artikla	12B

### Opis

#### Izvedba:

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

#### Priporočilo:

##### Maksimalna globina vrtanja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 1897

Toleranca nazivnega Ø: h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 21,1 mm

Dolžina utorov  $L_c$ : 31 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala  $D_s$ : 6,6 mm

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/v

### Tehnični opis

Dolžina utorov $L_c$	31 mm
Standard	DIN 1897
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	21,1 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Nazivni Ø $D_c$	6,6 mm
Število rezil Z	2

Ø držala D <sub>s</sub>	6,6 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	130 stopinj
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Držalo	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri