

**Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, neprevlečeni, Ø DC h8: 9,6 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	113005 9,6
GTIN	4045197952653
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 1897

Toleranca nazivnega Ø: h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 28,6 mm

Dolžina utorov  $L_c$ : 43 mm

Celotna dolžina L: 89 mm

Ø držala  $D_s$ : 9,6 mm

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/v

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Standard	DIN 1897
Celotna dolžina L	89 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	28,6 mm
Ø držala $D_s$	9,6 mm
Število rezil Z	2

Dolžina utorov $L_c$	43 mm
Toleranca nazivnega $\emptyset$	h8
Nazivni $\emptyset D_c$	9,6 mm
Kot konice	130 stopinj
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Držalo	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri