

Garant**Vodoravni vpenjalnik, nastavljiv, Tip: 70****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376400 70
GTIN	4045197953322
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

z vodoravno nogo. V celoti črno nikljana s polnimi kovicami. Ergonomičen dvokomponentni ročaj. Zaščita pred izgubo s pritisnim vijakom. V celoti s črno nikljanim pritisnim vijakom.

Prednosti:

Brezstopenjska izravnalna funkcija za obdelovance različnih višin. Enakomerno visoke vpenjalne sile.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	3000 N
maksimalna vpenjalna višina	60 mm
Pritisni vijak	M8 × 66 mm
samodejna izravnava višine S	35 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik