

Garant**Vodoravni vpenjalnik, nastavljiv, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376400 20
GTIN	4045197953308
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

z vodoravno nogo. V celoti črno nikljana s polnimi kovicami. Ergonomičen dvokomponentni ročaj. Zaščita pred izgubo s pritisnim vijakom. V celoti s črno nikljanim pritisnim vijakom.

Prednosti:

Brezstopenjska izravnalna funkcija za obdelovance različnih višin. Enakomerno visoke vpenjalne sile.

Tehnični opis

Pritisni vijak	M6 × 49 mm
maksimalna vpenjalna višina	35 mm
Vpenjalna sila	2000 N
samodejna izravnava višine S	20 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik