

Garant**Vodoravni vpenjalnik, nastavljiv, Tip: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376400 50
GTIN	4045197953315
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

z vodoravno nogo. V celoti črno nikljana s polnimi kovicami. Ergonomičen dvokomponentni ročaj. Zaščita pred izgubo s pritisnim vijakom. V celoti s črno nikljanim pritisnim vijakom.

Prednosti:

Brezstopenjska izravnalna funkcija za obdelovance različnih višin. Enakomerno visoke vpenjalne sile.

Tehnični opis

maksimalna vpenjalna višina	40 mm
Vpenjalna sila	3000 N
Pritisni vijak	M8 × 50 mm
samodejna izravnava višine S	35 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik