

Garant**Vpenjalnik s pomičnim drogom, nastavljiv, Tip: 15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376410 15
GTIN	4045197953339
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Z vodoravno nogo. V celoti črno nikljana s polnimi kovicami. Ergonomičen dvokomponentni ročaj. Zaščita pred izgubo s pritisknim vijakom. V celoti s črno nikljanim pritisknim vijakom.

Prednosti:

Brezstopenjska izravnalna funkcija za obdelovance različnih višin. Enakomerno visoke vpenjalne sile.

Tehnični opis

maksimalna vpenjalna višina	25 mm
Pritisni vijak	M6 × 37 mm
Vpenjalna sila	2000 N
samodejna izravnava višine S	8 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom