



Večfunkcijsko orodje, Tip: OHT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	846170 OHT
GTIN	037447031113
Razred artikla	86E

Opis

Izvedba:

Izdelano v ZDA.

Univerzalna orodja z edinstveno robustnostjo in preciznostjo. Prijetno delo zaradi precizno izdelanega ročaja iz plemenitega jekla.

Funkcija:

koničaste klešče z vzmetjoobičajne klešče z vzmetjozamenljive ščipalne klešče za trdo žico, 154CM, z vzmetjozamenljive ščipalne klešče za žico, 154CM, z vzmetjonož 420HCnož z valovitim brušenjem 420HCžagarezilo za trakovenastavek za čiščenje/adapter za ščetko z UNC-navojem 8-32odpirač pločevinkodpirač steklenicključ za plinske jeklenekkrižni izvijačvelik izvijačsrednji izvijačmajhen izvijač

A) Vsa orodja se lahko zaskočijo.

B) Blokada čeljusti klešč.

C) Od zunaj dostopna orodja.

D) Orodja za enoročno uporabo.

E) Vtisnjena skala na ročaju.

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi. Že leta se morajo uporabniki, ki želijo imeti večnamensko orodje za enoročno uporabo, odločati med dvema možnostma: ali je na voljo enoročno odpiranje klešč ali enoročno odpiranje rezil. Zdaj je Leatherman združil obe možnosti in razvil prvo večnamensko orodje, ki omogoča popolnoma enoročno uporabo: Leatherman OHT. To izjemno orodje je opremljeno z vzmetenimi kleščami

in zamenljivimi ščipalnimi kleščami, ki ne utrujajo roke zaradi pogostega preprijemanja. V držala so vtisnjeni simboli, ki omogočajo hitro iskanje spodaj ležečih orodij. Poleg tega je OHT z nožem za trakove, vijačnim ključem za plinske jeklenke, adapterjem za standardne čistilne palice in številnimi drugimi orodji pravi vseznalec – in ena roka je vedno prosta.

Obseg dobave:

Shranjevanje v: Najlonska torbica

Napotek:

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi! Nemčija - Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.

Tehnični opis

Število funkcij	16
celotna dolžina	115 mm
Masa	280 g
Dolžina rezila	60 mm
Material orodja	Nerjavno jeklo 420
Enoročno upravljanje	da
Vrsta izdelka	Žepno orodje