

Garant**Strojni navojni sveder za skožno izvrtino GARANT Master Tap, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146435 M3-12
GTIN	4045197953254
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 132721
Standard: DIN 376

Tehnični opis

Serija	Master Tap
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Barvni prstan	zelena

Vrsta izdelka

Navojni svedri

Pribor

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M8	132721 M8
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M7	132721 M7
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M6	132721 M6
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M12	132721 M12
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M4,5	132721 M4,5
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M4	132721 M4
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M3	132721 M3
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M5	132721 M5
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M10	132721 M10
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B M M3,5	132721 M3,5
Prazna kasetna Tip 5	146960 5